

Garant**Järjelmälaukku-kahvavaunu, Tyyppi: TLBX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918559 TLBX
GTIN	4062406295622
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne. Haptoprene®-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenaa. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Sopii :

Järjestelmälaukku L-BOXX® nro 693330, 693335, 693337, 693345, 685520, 685500.

Pintakäsittely:

Hopeanvärinen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 910 mm

Leveys: 790 mm

Syvyys: 400 mm

Tukikehyksen korkeus: 180 mm

Pyörän Ø: 125 mm

Enimmäiskantokyky: 250 kg

Tekninen kuvaus

Paino	9,6 kg
Tukikehyksen korkeus	180 mm
Korkeus	910 mm
Leveys	790 mm
Syvyys	400 mm
Pyörän Ø	125 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Tuotetyyppi	Kahvavaunu

Tarvikkeet

Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaudit, tyhjät Tyyppi 102	693330 102
Yleistyökaluvalikoima L 22 osaa Osien määrä 22	685520 22
Yleistyökaluvalikoima XXL 70-osainen Osien määrä 70	685500 70
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaudit, tyhjät Tyyppi 136	693330 136
Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaulukku, 2 työkalusarjalaukkua ja vaihto-osat Tyyppi 102	693337 102
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaudit, tyhjät Tyyppi 238	693330 238
Muovinen LT-BOXX®-työkalulaukku Tyyppi 170	693345 170
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaudit sisäkkeillä Tyyppi 102	693335 102
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaudit sisäkkeillä Tyyppi 136	693335 136