

Garant**Häkkivaunu TG9, 5 kuormatasoa, Tyyppi: TG96****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, hyllytasot **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta. Säädettävissä 40 mm:n välein. Sivuille kiinnitetty, käännettävä kahva 2K-Haptoprene®-pinnoitteella mahdollistaa oven erittäin leveään avautumiskulman. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, Ø 200 mm. Keskuslukitus 2K-Haptoprene®-työntökahvan lukolla.

Standardi:**EN 1757-3****Erikoistarvike:**

Lisähylly nro 918578.

Pintakäsittely:Hopeanvärinen, **jauhemaalattu**.**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	700 mm
--------------------	--------

Kantavuus yhteensä	500 kg
Paino	136 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Kunkin tason kantavuus	85 kg
Korkeus	1835 mm
Leveys	1200 mm
Pyörän Ø	200 mm
Syvyys	710 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Laatikkovaunu

Tarvikkeet

Välipohja häkkivaunuun TG9 ripustettavaksi Kuormatason syvyys 700 mm

918578 700