



Reikäjyrsinkone, Tyyppi: MAB155



Tilaustiedot

Tilausnumero	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Tuoteluokka	07E

Kuvaus

Malli:

- Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
- Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
- Öljykylpyvaihteet.

Huomautus:

- Reikäjyrsimet nroista 118780 – 118825.
- Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
- Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

Valmistajamerkintä: MAB 155

Tehonkulutus: 1050 W

Enimmäiskierros-luku: 320 min⁻¹

Sydänporan enimmäis-Ø, teräs: 35 mm

Poraussyvyys: 30 mm

Magneettijalan pituus: 80 mm

Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	80 mm
Poraussyvyys	30 mm

Tehonkulutus	1050 W
Työliike	39 mm
Magneettijalan leveys	160 mm
Valmistajamerkintä	MAB 155
Paino	11 kg
Enimmäiskierrosluku	320 min ⁻¹
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	35 mm
Verkköjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone