

Garant**Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080272 11
GTIN	4062406296964
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.

Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa standardeja ISO 4414 ja EN 983.

Huomautus:

Sopivat suokappaleet numeroilla 080290 - 080293.

GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-Ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	16 bar
Läpivirtausarvo	2250 l/min
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	11 mm
Tuotetyyppi	Liitäntä

Tarvikkeet

Nippa, letkuliitäntäSarjassa 5 osaa Letkuliitännän sisä-Ø
(nimellismitta) 11 mm

080292 11

Nippa, Stream-Line Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta) 11
mm

080293 11