



Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2307CE

Tilaustiedot

Tilausnumero	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.

- **Liukukytkimellä.**
- **Säädettävä momentti.**
- **Pyörimissuunnan vaihto.**

Soveltuu erityisesti sarjaruuvaukseen. Varustettu pikavaihtokärjenpitimellä E 6,3 -kärjille (ks. nro 674205 alkaen). Vääntömomentti säädettävissä ulkopuolelta kääntöhylsällä.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Vääntömomenttialue: 2,5 – 10 Nm

ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9): M6

Enimmäiskierrosluku: 900 min⁻¹

Työkalunpitimen mitta: 1/4 tuuma

Rakenne: Pistooli

Enimmäisilmantarve: 504 l/min

Tekninen kuvaus

Rakenne	Pistooli
Enimmäisilmantarve	504 l/min
Vääntömomenttialue	2,5 – 10 Nm
Paino	1,2 kg
Valmistajamerkintä	S2307CE
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Toimintäääni	82 dB(A)

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäiskierrosluku	900 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M6
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP