

Garant**Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 240****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567553 240
GTIN	4062406297657
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka, avoin rakenne, korundi (A). Sopii ihanteellisesti materiaaleille, jotka tukkeutuvat hyvin herkästi.

Käyttö:

Epäkeskhiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	240
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	15
Käyttökone	Epäkeskoiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		