


**Garant****Tarrahiomalaikka (A) Reikä, 15-kertainen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567553 320    |
| GTIN         | 4062406297664 |
| Tuoteluokka  | 51M           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on **paperipohja**. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.

Tarrahiomalaikka, avoin rakenne, korundi (A). Sopii ihanteellisesti materiaaleille, jotka tukkeutuvat hyvin herkästi.

**Käyttö:**

**Epäkeskhiomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Yleiskäyttöinen **monitoimituote** karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.

**Tekninen kuvaus**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Rakeisuus            | 320                  |
| Kiekon Ø             | 150 mm               |
| Hioma-aine           | Korundi-hiomarae (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A                    |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %          |
| Tuotenimen määrite             | Ø 150 mm         |
| imureikien lukumäärä           | 15               |
| Käyttökone                     | Epäkeskoiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s           |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaikka |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| lakka                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |