

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuslaikka, Ø 150 mm, Rakeisuus: D151µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567899 D151
GTIN	4062406297817
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Tarrakiinnitteinen **CaraFin-kiillotussieni** joustavaa PU-materiaalia, **timanttirakeet**. Kiillotusasteeseen hyvin mukautettu vaahtomuovin kovuusaste. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna **selvästi korkeampi**.

Käyttö:

Erittäin joustava ja pinnanmuotoihin mukautuva. **Ilman kiillotustahnaa**.

Sopii:

PU-tukilaikka nro 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; kiillotuslaikka nro 567762 150.

Nro 077771 PE14-118 ja 077771 XCE10-8125.

Huomautus:

Muita CaraFin-kiillotusvaahtoja löytyy luettelo-ohjelmasta 55.

Tekninen kuvaus

Kiillotusaste	Esikiillotus
Kiekon Ø	150 mm

Väri	roosa
Sarja	CaraFin
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		