

Garant**Hiomahuopa-tarralaikka, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566912 100
GTIN	4062406297770
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Huopatarra-kieloissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys). Soveltuu **viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen** vähentää selvästi karheutta, ja **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

Huomautus:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

Tekninen kuvaus

Väri	ruskea
Hienousaste	karkea
Malli	A coarse
Kiekon Ø	125 mm

Rakeistus-vertailu	100
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarralaikan runko, Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 125 mm	566965 125
--	------------

Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 125 mm

566960 125