



## Kolmikulmainen tarkkuusviila, Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus: 200/00



### Tilaustiedot

Tilausnumero	524000 200/00
GTIN	613548068137
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

**Sveitsiläiset tarkkuusviilat**, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus **65–66 HRC**. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, **hiukan kuperat muodot**, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.

**Joka sivulta hakattu; suippokärkinen.**

### Tekninen kuvaus

Leveys	14,2 mm
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotetyyppi	Tarkkuusviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		

Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	soveltuu
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	sopii rajoituksin

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100