

**3M****Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, 947A, Rakeisuus: 40****Tilastiedot**

Tilausnumero	568531 40
GTIN	8718734418498
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Minihiomanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Laadukas hiomanauha**, tarkkuusmuotoiltu **Cubitron™ II** -keramiikkarae (itsestään teroittuva).  
Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinoitinkoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).  
Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

Selvästi parantunut teho **vaikkeasti työstettävillä materiaaleilla** kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

**Tekninen kuvaus**

Hiomanauhan pituus	289 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan Ø	90 mm
Rakeisuus	40
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Valmistajamerkintä	947A
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		