

3M**Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, 947A, Rakeisuus: 80****Tilastiedot**

Tilausnumero	568531 80
GTIN	8718734418511
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Minihiomanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Laadukas hiomanauha, tarkkuusmuotoiltu **Cubitron™ II** -keramiikkarae (itsestään teroittuva).
Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).
Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Selvästi parantunut teho **vaikkeasti työstettävillä materiaaleilla** kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Tekninen kuvaus

Hiomanauhan leveys	100 mm
Rakeisuus	80
Hiomanauhan pituus	289 mm
Hiomanauhan Ø	90 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Valmistajamerkintä	947A
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		