




Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, 337DC, Rakeisuus: 80



Tilaustiedot

Tilausnumero	568534 80
GTIN	8718734418573
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Hiomarakeet puristettu harkoiksi. Suuri raetiheys pitkää käyttöikää varten. **Ei tukoksia** tarkkojen kanavien ansiosta. **Tasainen pintatulos** koko hiontaprosessin aikana, myös ohuita levyjä työstettäessä.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrollat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

3M-raekokomerkintä	A300
Hiomanauhan pituus	289 mm
Rakeisuus	80
Hiomanauhan Ø	90 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	337DC
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		