

**Minihiomanauha Ø 100×100 mm, 337DC, Rakeisuus: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568535 280
GTIN	8718734418627
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Hiomarakeet puristettu harkoiksi. Suuri raetiheys pitkää käyttöikää varten. **Ei tukoksia** tarkkojen kanavien ansiosta. **Tasainen pintatulos** koko hiontaprosessin aikana, myös ohuita levyjä työstettäessä.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Hiomanauhan pituus	320 mm
3M-raekokomerkintä	A065
Rakeisuus	280
Hiomanauhan Ø	100 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	337DC
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		