

**Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, 237AA, Rakeisuus: 240****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568537 240
GTIN	8718734418658
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Minihiomanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Hienorakenteinen pyramidipinta takaa **parhaimman viimeistelytuloksen ja pisimmän käyttöiän**. Sopii erityisesti teräslevyjien välihiontaan.

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).  
Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Hiomanauhan pituus	289 mm
Hiomanauhan Ø	90 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
3M-raekokomerkintä	A080
Rakeisuus	240
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	237AA
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		