

3M**Minihiomanauha Ø 100×100 mm, 237AA, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568538 120
GTIN	8718734418689
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Hienorakenteinen pyramidipinta takaa **parhaimman viimeistelytuloksen ja pisimmän käyttöiän**. Sopii erityisesti teräslevyjen välihiontaan.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).
Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Hiomanauhan Ø	100 mm
Hiomanauhan pituus	320 mm
3M-raekokomerkintä	A160
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	237AA
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		