

**Minihiomanauha Ø 100×100 mm, 237AA, Rakeisuus: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568538 280
GTIN	8718734418719
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Hienorakenteinen pyramidipinta takaa **parhaimman viimeistelytuloksen ja pisimmän käyttöiän**. Sopii erityisesti teräslevyjen välihiontaan.

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).  
Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	280
Hiomanauhan Ø	100 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan pituus	320 mm
3M-raekokomerkintä	A065
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	237AA
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		