

Garant**Minihiomanauha Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 568558 180 |
| GTIN | 4062406297947 |
| Tuoteluokka | 51M |

Kuvaus**Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Nimihuopahiomanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.

Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).

Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|----------|
| Rakeistus-vertailu | 180 |
| Väri | pun. |
| Hiomanauhan leveys | 100 mm |
| Hiomanauhan Ø | 100 mm |
| Malli | A medium |
| Hiomanauhan pituus | 320 mm |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |

Tuotetyyppi

Hiomanauha

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

Kiinnitysrolla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR

568575 AIR