

Garant**Minihiomanauha Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568558 280
GTIN	4062406297954
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).
Nimihuopahiomanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.
Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinoitinkoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).
Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Hiomanauhan leveys	100 mm
Väri	sininen
Hiomanauhan Ø	100 mm
Rakeistus-vertailu	280
Hiomanauhan pituus	320 mm
Malli	A very fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotetyyppi

Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitysrolla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR

568575 AIR