

**Garant****Minihiomanauha Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568558 100
GTIN	4062406297930
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

Minihiomanauhat Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Nimihuopahiomanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.

Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinoitinkoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).

Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Väri	ruskea
Rakeistus-vertailu	100
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan pituus	320 mm
Hiomanauhan Ø	100 mm
Malli	A coarse
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotetyyppi

Hiomanauha

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

**Tarvikkeet**

Kiinnitysrolla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR

568575 AIR