

HOLEX**Liuskahiomarulla, huopa (karkea), Ø 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: CRS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Puhdistuslaikka, hankaava ja pitkäikäinen.

Käyttö:

Hilseen, ruosteen, ohjausmerkintävärien ja maalijäännösten nopeaan poistoon. Tasainen pintahiontakuvio. **Pitkä kestoikä.**

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen alusta	Karkeapuhdistushuopa
Suositteltu kierrosluku	2800 min ⁻¹
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Tuotetyyppi	Huopakarkeapuhdistustela

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		