



## Momenttiavain, täyseristetty nelikulma-suunnanvaihdin, Suurin kiristysmomentti: 120Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657556 120
GTIN	4000896233397
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

#### Malli:

Momenttiavain, **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Yksivartinen momenttiavain, säädettävissä asteikolla, jonka säätöjä ei voi muuttaa vahingossa. Integroitu räikkä, nelikulman vaihdon avulla **myötä- ja vastapäiväkierto.**

**Mittayksiköt:** Nm.

#### Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

#### Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tarkkuus:

$\pm 4$  % asetetusta arvosta.

#### Käyttötiedot:

##### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Huom:

Mahdolliset korjaukset suoritettava vain HAZET-huoltopisteessä, koska sen jälkeen on tehtävä 10 000 V:n koestus standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaan!

#### Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

## Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	420 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Näyttö	analoginen
Tiedot tallennettavissa	ei
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 Nm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Paino	1440 g
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Liitäntämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka	mekaaninen
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Kalibrointi	O1
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L <sub>3</sub> ]	345 mm
Lukema valittavissa	lbfft
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Suurin kiristysmomentti	120 Nm
Vääntömomenttialue	20 - 120 Nm

sähköeristys	VDE 1000 V
Taittoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimisoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain