



Multinorm-takki VIS-LINE, Ruiskaunokin sininen / keltainen, Valmiskoot DE: 98



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091702 98 |
| GTIN | 4057121534613 |
| Tuoteluokka | 09S |

Kuvaus

Malli:

Ergonomisen dynaamisesti istuvat Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin **yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE**-vaatteiden kanssa. **Heijastinelementit** on kiinnitetty "kattotiiliperiaatteella", ja niiden korjaaminen on helppoa.

Takki, jossa on **valmiiksi muotoillut hihat**, mahdollistaa parhaan mahdollisen liikkumisen vapauden.

- **Kääntökaulus.**
- **Edessä painonapit.**
- **Läpälliset ja painonapilliset rinta- ja sivutaskut.**
- **Säädettävät hihat, joissa painonapit.**
- **Selkäosassa laskos.**
- **Suuri povitasku tarrakiinnityksellä.**
- **Pidennetty selkäosa.**

Standardi:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Huomautus:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sukupuoli | Miehille |
| Valmiskoot DE | 98 |
| Sarja | VIS-LINE |
| Kangaskoostumus | 65% puuvillaa |
| Kangaskoostumus | 2% muita kuituja |
| Kangaskoostumus | 33% polyesteriä |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m ² |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa |
| Väri | Ruiskaunokin sininen / keltainen |
| Standardi | EN 13034-6 |
| Standardi | EN 61482-1-2 |
| Standardi | EN ISO 20471 |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta |
| Tuotetyyppi | Huomiotakki |