



Multinorm-lappuhaalari VIS-LINE, Ruiskaunokin sininen / keltainen, Valmiskoot DE: 62



Tilaustiedot

Tilausnumero	091708 62
GTIN	4057121455666
Tuoteluokka	09S

Kuvaus

Malli:

Ergonomisen dynaamisesti istuvat Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin **yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE**-vaatteiden kanssa. **Heijastinelementit** on kiinnitetty "kattotiiliperiaatteella", ja niiden korjaaminen on helppoa.

Lappuhaalarissa on liikkumista helpottavat **sivuttaiset jousto-osat** ja valmiiksi muotoillut lahkeet. Joustavat henkselit takaavat käyttömukavuuden. Lapputaskussa on läppä ja neppari.

- **Tavallista tilavammat taskut.**
- **Vetoketjusepalus.**
- **Läpällinen ja painonapillinen reisitasku, jonka päälle on kiinnitetty älypuhelin tasku.**
- **Läpällinen ja painonapillinen mittatasku.**
- **EN 14404 -standardin mukaisesti sertifioidut polvitaskut ja polvipohjustukset, valmistajan tuotenumero 920.**
- **Läpällinen ja painonapillinen takatasku.**

Standardi:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Huomautus:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	62
Sukupuoli	Miehille
Sarja	VIS-LINE
Kangaskoostumus	65% puuvillaa
Kangaskoostumus	2% muita kuituja
Kangaskoostumus	33% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	350 g/m ²
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri	Ruiskaunokin sininen / keltainen
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN 61482-1-2
Standardi	EN ISO 20471
Standardi	EN 14404
EN 20471 (varoitusvaatetus)	luokka 1
Tuotetyyppi	Huomiolappuhaalari