



## Multinorm-lappuhaalari VIS-LINE, Ruiskaunokin sininen / keltainen, Valmiskoot DE: 60



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091708 60     |
| GTIN         | 4057121455659 |
| Tuoteluokka  | 09S           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Ergonomisen dynaamisesti istuvat** Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin **yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE**-vaatteiden kanssa. **Heijastinelementit** on kiinnitetty "kattotiiliperiaatteella", ja niiden korjaaminen on helppoa.

Lappuhaalarissa on liikkumista helpottavat **sivuttaiset jousto-osat** ja valmiiksi muotoillut lahkeet. Joustavat henkselit takaavat käyttömukavuuden. Lapputaskussa on läppä ja neppari.

- **Tavallista tilavammat taskut.**
- **Vetoketjusepalus.**
- **Läpällinen ja painonapillinen reisitasku, jonka päälle on kiinnitetty älypuhelinlappu.**
- **Läpällinen ja painonapillinen mittatasku.**
- **EN 14404 -standardin mukaisesti sertifioidut polvitaskut ja polvipohjustukset, valmistajan tuotenumero 920.**
- **Läpällinen ja painonapillinen takatasku.**

#### Standardi:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

#### Huomautus:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

## Tekninen kuvaus

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Valmiskoot DE                       | 60   |
| Sukupuoli                           | Miehille   |
| Sarja                               | VIS-LINE   |
| Kangaskoostumus                     | 65% puuvillaa  |
| Kangaskoostumus                     | 2% muita kuituja                                     |
| Kangaskoostumus                     | 33% polyesteriä                                      |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Pesu                                | Kirjopesu 60 °C:ssa                                  |
| Vaatteet noudattavat                | DIN EN ISO 1149<br>antistaattiset ominaisuudet       |
| Vaatteet noudattavat                | DIN EN ISO 11612 suojaus<br>liekeiltä ja kuumuudelta |
| Vaatteet noudattavat                | DIN EN ISO 11612 suojaus<br>liekeiltä ja kuumuudelta |
| Väri                                | Ruiskaunokin sininen / keltainen                     |
| Standardi                           | EN 13034-6   |
| Standardi                           | EN 61482-1-2   |
| Standardi                           | EN ISO 20471   |
| Standardi                           | EN 14404   |
| EN 20471 (varoitustaatus)           | luokka 1   |
| Tuotetyyppi                         | Huomiolappuhaalari                                   |