



Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 19



Tilaustiedot

Tilausnumero	952508 19
GTIN	2050002041301
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952508: 1 kpl

STAHLWILLE-kiintolenkkiavainsarja nro 613510 koko 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	10
Leveys	250 mm
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	19
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	1,946 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613500 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613500 21
Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 19	613510 19
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952508	952001 952508
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613500 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613500 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613500 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613500 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613500 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613500 9