



Kuusiokoloavaimet/ruuvitaltavalikoima, Työkalujen lukumäärä: 17



Tilaustiedot

Tilausnumero	952919 17
GTIN	4062406298234
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952919: 1 kpl

HOLEX Taivutettu kuusiokoloavain nro 627225, koko 9: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668401 koot 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	17
Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Paino	1,079 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm	660701 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952919	952001 952919
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuneklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627225 9
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm	660701 2,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2