

Sähköasentajan tuotevalikoima, täysin eristetty, Työkalujen lukumäärä: 12**Tilaustiedot**

Tilausnumero	954586 12
GTIN	2050002042001
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954586: 1 kpl
WERA sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663100 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl
Jännitteenkoetin nro 665050, koko 3: 1 kpl
WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668600 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-linjapihdit, täysin eristetyt nro 701710, koko 180: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, täysin eristetyt nro 713310, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkurit, täysin eristetyt nro 725310, koko 160: 1 kpl
Kuorintaveitsi, nro 728010 koot 8–28: 1 kpl
GARANT-kuorintapihdit nro 7286136, koko 6: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys	300 mm
Työkalujen lukumäärä	12
Leveys G	12
Malli	työkalusarjan kanssa
Paino	1,622 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	12×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725310 160
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663100 2,5
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 200 mm	713310 200
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Yksinapainen vaiheentarkastuslaite Terän leveys 3 mm	665050 3
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 180 mm	701710 180
Kuorintaveitsi, koukkuterä Kaapeleille, joiden Ø on 8-28 mm	728010 8-28
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954586	952001 954586
Kuorintapihdit johdinpoikkipinnoille 6 mm ²	728613 6