

PRYOR

Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085430 2
GTIN	5022044001206
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm².**

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Varren paksuus	6,35
Kirjasinkorkeus	2 mm
Kokonaispituus	63,5 mm

Tuotetyyppi	Käsileimasimet
-------------	----------------

Tarvikkeet

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/Q mm	085431 2/Q
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/Y mm	085431 2/Y
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/A mm	085431 2/A
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/N mm	085431 2/N
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/& mm	085431 2/&
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/X mm	085431 2/X
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/H mm	085431 2/H
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/I mm	085431 2/I
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/R mm	085431 2/R
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/K mm	085431 2/K
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/M mm	085431 2/M
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/S mm	085431 2/S
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/F mm	085431 2/F
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/U mm	085431 2/U
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/P mm	085431 2/P

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/T mm	085431 2/T
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/W mm	085431 2/W
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/L mm	085431 2/L
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/J mm	085431 2/J
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/D mm	085431 2/D
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/V mm	085431 2/V
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/G mm	085431 2/G
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/O mm	085431 2/O
Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/C mm	085431 2/C
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/B mm	085431 2/B
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/Z mm	085431 2/Z
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 2/E mm	085431 2/E