




Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 37



Tilaustiedot

Tilausnumero	953748 37
GTIN	2050002043015
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta nro 952001 koko 953748: 1 kpl

STAHLWILLE-12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa nro 637000 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa nro 637600 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiohyly 3/8 tuumaa nro 637450 koot E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kolohylsy 3/8 tuumaa nro 637560 koot TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: kutakin 1 kpl

Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 3/8 tuumaa nro 635000 koko 3/8: 1 kpl

STAHLWILLE-jatkokappale, nro 635400 koot 75; 240: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-T-kahva nro 635700 koko 165: 1 kpl

STAHLWILLE-murrosnivel, nro 636200 koko 3/8: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Paino	1,962 kg

Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	37
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX15	637560 TX15
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX20	637560 TX20
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637000 16
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8" Tyyppi 3/8	635000 3/8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637600 6
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637000 13
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX10	637560 TX10
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637000 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm	637600 7
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637000 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637600 5
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637000 15
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E14	637450 E14
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637000 17
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E12	637450 E12

Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	637450 E7
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637000 18
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX40	637560 TX40
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 9 mm	637000 9
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636200 3/8
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	637450 E8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637000 8
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX27	637560 TX27
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	637450 E5
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637000 12
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX30	637560 TX30
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637000 14
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637000 10
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX9	637560 TX9
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX25	637560 TX25
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	637450 E10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637600 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953748	952001 953748
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	637450 E6
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637600 10
	637600 8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm
