



## Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 38



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953829 38
GTIN	2050002042025
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta nro 952001 koko 953829: 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiohylsy 1/4 tuumaa nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/4 tuumaa nro 631700 koko 3; 4; 5: kutakin 1 kpl

Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/4 tuumaa nro 632000 koko 1/4: 1 kpl

STAHLWILLE-jatkokappale 1/4 tuumaa, nro 632400, koot 50; 150: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kahva 1/4 tuumaa, nro 632800, koko 150: 1 kpl

STAHLWILLE-T-kahva 1/4 tuumaa, lejeerinki, nro 633000, koko 116: 1 kpl

STAHLWILLE-murrosnivel 1/4 tuumaa nro 633500 koko 1/4: 1 kpl

Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/2 tuumaa nro 640100 koko 1/2: 1 kpl

STAHLWILLE-jatkokappale 1/2 tuumaa, nro 641000, koot 130; 255: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-T-kahva 1/2 tuumaa, lejeerinki, nro 641300, koko 300: 1 kpl

STAHLWILLE-murrosnivel 1/2 tuumaa, lejeerinki, nro 641600 koko 1/2: 1 kpl

STAHLWILLE 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642200 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: kutakin 1 kpl

STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/2 tuumaa nro 643200 koot 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	38
----------------------	----

Syvyys	500 mm
Leveys G	10
Paino	3,793 kg
Leveys	250 mm
Syvyys G	20
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633000 116
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm	631700 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi 1/4	632000 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643200 6
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643200 10
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642200 22
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm	631700 3
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642200 17
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643200 8
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642200 30
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150 mm	632800 150
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642200 19
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642200 13
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643200 12
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2" Tyyppi 1/2	640100 1/2
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643200 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642200 16
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953829	952001 953829
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm

631000 7