

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuslaikkasarja, 5 osaa, Ø 22 mm, Rakeisuus: D30µm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553980 D30 |
| GTIN | 4062406300067 |
| Tuoteluokka | 51G |

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Kova polyamidialusta. Optimaalinen appelsiinipinnan tasoittamiseen kiillotusprosessissa.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin **ilman kiillotustahnoja**. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078140 ja 078150. Suositeltu kierrosluku 2000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|----------------|
| Väri | valkoinen |
| Kiillotusaste | Loppukiillotus |
| Kiekon Ø | 22 mm |
| Sarja | CaraFin |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Suosittelun kierrosluku | 2000 min ⁻¹ |
| Tuotenimen määrite | Ø 22 mm |
| Tuotetyyppi | Kiillotuslaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |