

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuslaikkasarja, 5 osaa, Ø 22 mm, Rakeisuus: D3µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553980 D3
GTIN	4062406300098
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Pehmeä PU-alusta muototarkkaan työstöön.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin **ilman kiillotustahnoja**.

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078140 ja 078150. Suositeltu kierrosluku 2000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Kiillotusaste	Erikoiskiillotus
Väri	oranssi
Kiekon Ø	22 mm
Sarja	CaraFin

Hioma-aineen lyhenne	D
Suosittelun kierrosluku	2000 min ⁻¹
Tuotenimen määrite	Ø 22 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		