


Garant**CaraFin Diamant -kiillotusarkkisarja, itsestään liimautuva, 10 osaa, 18×8 mm, Rakeisuus: D10µm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553990 D10 |
| GTIN | 4062406300616 |
| Tuoteluokka | 51G |

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi. Kova polyamidialusta. Optimaalinen appelsiinipinnan tasoittamiseen kiillotusprosessissa.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin **ilman kiillotustahnoja**.

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078143 koko NLS110.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------------|
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Kiillotusaste | Loppukiillotus |
| Väri | valkoinen |
| Sarja | CaraFin |
| Pituus | 18 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Leveys | 8 mm |
| Tuotenimen määrite | 18×8 mm |
| Tuotetyyppi | Kiillotusliina |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |