

Garant**Viimeistelyhuopalaikka, Ø 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 180**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554043 180
GTIN	4062406300739
Tuoteluokka	51M

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa**.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Malli	A medium
Hienousaste	keskikova
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aine	Nailonhuopa

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		