



Timanttihiomatahna 10 g, yleisliukoinen monikiteinen, Rakeistus timanttihiomatahna: 1 µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	552350 1
GTIN	4027497101337
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Silikoniton timanttihanna käytännöllisessä annosteluruiskussa.

Synteettinen timantti, monikiteinen, 10 g:n ruiskussa nopeaan kiillotukseen.

Käyttö:

Suhteesta riippumatta **alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine** takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalan ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.

Ihanteellinen terästen ja titaanin kiillotustöihin, kovuus yli 60 HRC. Erittäin riittoisa, koska timantin monikiteinen rakenne muodostaa käytön aikana jatkuvasti uusi särmiä.

Tekninen kuvaus

Rakeistus timanttihiomatahna	1 µm
värikoodi	sininen
Hienousaste	eritt. hieno
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Hiomatahna

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	1-3 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Kovametalli	soveltuu	1-3 m/s	
INOX	soveltuu	1-3 m/s	
Ti	soveltuu	1-3 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	1-3 m/s	
kivi	soveltuu	1-3 m/s	
kuiva	soveltuu		