



## Timanttihiomatahna 10 g, yleisliukoinen monikiteinen, Rakeistus timanttihiomatahna: 15µm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	552350 15
GTIN	4027497092482
Tuoteluokka	56L

### Kuvaus

#### Malli:

Silikoniton timanttihahna käytännöllisessä annosteluruiskussa.

Synteettinen timantti, monikiteinen, 10 g:n ruiskussa nopeaan kiillotukseen.

#### Käyttö:

Suhteesta riippumatta **alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine** takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalun ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.

Ihanteellinen terästen ja titaanin kiillotustöihin, kovuus yli 60 HRC. Erittäin riittoisa, koska timantin monikiteinen rakenne muodostaa käytön aikana jatkuvasti uusi särmiä.

### Tekninen kuvaus

Rakeistus timanttihiomatahna	15 µm
Hienousaste	keskikova
värikoodi	oranssi
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Hiomatahna

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	1-3 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Kovametalli	soveltuu	1-3 m/s	
INOX	soveltuu	1-3 m/s	
Ti	soveltuu	1-3 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	1-3 m/s	
kivi	soveltuu	1-3 m/s	
kuiva	soveltuu		