


Garant**Viimeistelyhuopalaikka, Ø 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 280**

Tilaustiedot

Tilausnumero	553966 280
GTIN	4062406300807
Tuoteluokka	51M

Kuvaus

Malli:Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa**.**Käyttö:**

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	280
Kiekon Ø	76,2 mm
Hienousaste	hieno
Malli	A very fine
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Nailonhuopa
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹

Tuotetyyppi

Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		