



Timanttihiomatahna 10 g, yleisliukoinen monikiteinen, Rakeistus timanttihiomatahna: 3µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	552350 3
GTIN	4027497087532
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Silikoniton timanttihahna käytännöllisessä annosteluruiskussa.

Synteettinen timantti, monikiteinen, 10 g:n ruiskussa nopeaan kiillotukseen.

Käyttö:

Suhteesta riippumatta **alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine** takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalun ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.

lhanteellinen terästen ja titaanin kiillotustöihin, kovuus yli 60 HRC. Erittäin riittoisa, koska timantin monikiteinen rakenne muodostaa käytön aikana jatkuvasti uusi särmiä.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	eritt. hieno
värikoodi	vihreä
Rakeistus timanttihiomatahna	3 µm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Hiomatahna

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	1-3 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	1-3 m/s	H
Kovametalli	soveltuu	1-3 m/s	
INOX	soveltuu	1-3 m/s	
Ti	soveltuu	1-3 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	1-3 m/s	
kivi	soveltuu	1-3 m/s	
kuiva	soveltuu		