

**Garant****Viimeistelyhuopalaikka, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilastiedot**

Tilausnumero	553965 180
GTIN	4062406300760
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa**.**Käyttö:**

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	50,8 mm
Malli	A medium
Hienousaste	keskikova
Rakeistus-vertailu	180
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Nailonhuopa
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierros-luku	23000 min <sup>-1</sup>

Tuotetyyppi

Hiontahuopa

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		