



Kuminen hiomalaikka, tarrakiinnitys, Ulko-Ø: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	553995 18
GTIN	4027497023769
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Kuminen hiomalaikka, **varren Ø 3 mm..** Teräskoukulla varustettu tarrakiinnitteinen taustapuoli mahdollistaa optimaalisen pidon.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	18 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Varren Ø	3 mm
Materiaali	Kumi
kiinnitys työkalun puolella	Tarrakiinnitys
Tuotetyyppi	Tukilaikka

