

Garant**Hiomahuoparulla., 115 mm x 10 m, Huoparakenne: 220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556087 220
GTIN	4062406300876
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Kestävä Flex-tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsissä paikoissa.

Tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuren hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**.

Etu:

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Tekninen kuvaus

Huoparakenne	220
Malli	A - Fine
Rakeistus-vertailu	240 - 280
Hienousaste	keskikova
Väri	pun.
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	115 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		

Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020