

Garant**Kiillotushuopalaikka tasoitukseen, Kiekon Ø: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555745 250
GTIN	4062406300500
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Kiillotustahnan vähäinen kulutus, pitkä käyttöikä – ei rispaantumista. Pahvikeskiön (kiinnitys) ympärille kiedottu kangaskieppo.

Käyttö:

Kangaslaskoskiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys. Käytetään hiomatahnojen kanssa. Käytetään **metallien** esihionnasta kiiltohiontaan (kehänopeus noin 25 – 30 m/s).

Kiillotushuopa tasoitukseen, kiillotukseen (INOX, ei-rautametallit) ja viimeistelyyn, ei loistokiiltoa.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	40 mm
SupistusrenkaanØ	22,2 mm
SupistusrenkaanØ	20 mm
SupistusrenkaanØ	16 mm
SupistusrenkaanØ	12 mm

Kiekon Ø	250 mm
SupistusrenkaanØ	1 tuuma
SupistusrenkaanØ	1/2 tuuma
Renkaan leveys	18 mm
Tuotetyyppi	Kangaslaikka