

Garant**Hienokiillotushuopalaikka kiillotukseen, Kiekon Ø: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555747 250
GTIN	4062406300937
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Erittäin hieno kudusrakenne, vähäinen kiillotustahnan kulutus, hyvä käyttöikä – ei rispaantumista. Pahvikeskiön (kiinnitys) ympärille kiedottu kangaskiekkö.

Käyttö:

Kangaslaskoskiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys. Käytetään hiomatahnojen kanssa. Käytetään **metallien** esihionnasta kiiltohiontaan (kehänopeus noin 25 – 30 m/s).

Hienokiillotushuopa kaikkien metallien ja muovien kiillotuksen tasoitukseen.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	40 mm
SupistusrenkaanØ	22,2 mm
SupistusrenkaanØ	20 mm
SupistusrenkaanØ	16 mm
SupistusrenkaanØ	12 mm
Kiekon Ø	250 mm

SupistusrenkaanØ	1 tuuma
SupistusrenkaanØ	1/2 tuuma
Renkaan leveys	18 mm
Tuotetyyppi	Kangaslaikka