

Garant**Hiomahuoparulla. taipuisa, 100 mm × 10 m, Huoparakenne: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556083 1000
GTIN	4062406301088
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Kestävä Flex-tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsysisissä paikoissa.

Joustava tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsysisissä paikoissa.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Hieno / erittäin hieno:** soveltuu arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

Tekninen kuvaus

Malli	S Ultra Fine
Rakeistus-vertailu	600 - 1000
Huoparakenne	1000
Hienousaste	eritt. hieno
Väri	harmaa
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	100 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	100 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		

Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030