

**HOLEX****Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova, Ulko-Ø mm / kovuus: 75mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	553927 75
GTIN	4062406301149
Tuoteluokka	52E

## Kuvaus

### Malli:

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Kumilautaslaikka, **varren Ø 6 mm**. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, metallilukitus**.

### Käyttö:

**Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan** – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.

## Tekninen kuvaus

Kovuusaste	kova
Ulko-Ø	75 mm
Enimmäiskierros-luku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Tukilaikka

