


**Garant****Puhdistuslaikka (A), Ø 76,2 mm, Huopamalli: MED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554055 MED
GTIN	4062406300999
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu. Yhdistettynä **puhdistus** ja **laadukas viimeistely**.

**Käyttö:**

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

**Tekninen kuvaus**

Kiekon Ø	76,2 mm
Kovuusaste	keskikova
Hienousaste	karkea
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		