



Hitsaajan kengät, antrasiitti VX 7380 PERB, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 092814 40 |
| GTIN | 4044348369838 |
| Tuoteluokka | 09C |

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan saappaat VX 7380 PERB äärimmäisiin olosuhteisiin. Kourujärjestelmä kuumille nesteille.

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan-ulkopohja, antrasiitti.**
- **SECURA VARIO® -kantavaimennus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

Standardi:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

Leveä malli XB numerolla 092815.

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 38 – 48. Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|----------------------|
| Sukupuoli | Miehille ja naisille |
|-----------|----------------------|

| | |
|--|--|
| Standardi | Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti |
| Naulaanastumissuojaus | teräs |
| Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) | Yli 200 °C |
| EU-kokojärjestelmä | 40 |
| Ominaisuudet | Vario®-vaimennin |
| Varvassuojausmateriaali | alumiini |
| Suojausluokka | S3 |
| Tuotetyyppi | Turvasaappaat |