



Kääntökulman tarkistuslaite momenttiavaimelle "SmartCheck Angle", Maks. mittausalue: 720astetta



Tilaustiedot

Tilausnumero	654660 720
GTIN	4018754323005
Tuoteluokka	60N

Kuvaus

Malli:

Muunneltava ja joustava kääntökulman tarkistuslaite, jossa on vaihdettavat tuet kulma-avaimille, enint.400 Nm. Näyttöä, näyttöpidikettä ja runkoa on mahdollista kääntää 180°. Näyttö ja kalvonäppäimistö on suojattu roiskevedeltä ja runko on iskunkestävää muovia. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten. Kääntökulman mittaukset 720 asteeseen saakka. Asetusarvojen syöttö ja mittaustulosten analysointi suoraan laitteessa. USB-liittymä tarkistusarvojen dokumentointia varten. Lisäksi kaksisuuntainen liittymä, joka mahdollistaa uusien testiarvojen parametroidin ja omien järjestelmien käytön ohjausta varten. Laitteeseen on mahdollista tallentaa enintään 2000 aikaleimalla varustettua testiarvoa. Valinnainen dokumentointiohjelmisto on saatavilla ilmaisen latauslinkin kautta. Käyttötavat: Muuttuva näyttö (**Track**), huippuarvon näyttö (**Peak-Hold**).

Etu:

Kompakti ja muunneltava kääntökulman tarkistuslaite. Käyttö verkkolaitteella tai paristolla.

Käyttö:

Kulma-avaimien määritettyjen toleranssien noudattamisen tarkistaminen.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-verkkolaite, supistussovittimet 1/4 tuumaan ja 3/8 tuumaan, kestävässä muovilaukussa.

Tekninen kuvaus

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pituus L	452 mm
Pituus L	752 mm
Paino	7,8 kg
Korkeus h ₂	327 mm
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Korkeus h ₁	187 mm
Nelikulmaliitäntä	1/2 tuuma
Leveys b	263 mm
Mittausalue	0 - 720 astetta
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Liitäntä	USB-liitäntä
Sarja	SmartCheck
Mittausarvomuisti	kyllä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Vääntökulman mittaustarkkuus	±0,05 astetta
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081551 6LR61
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3