

Garant

Kierteitustyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Tuoteluokka	11K

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130150: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 1 kierteitysleuka/koko, nro 140300: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 kussakin 1 kierukkapora nro 114150: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
 1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1; 2
 1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koko 85
 1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
 1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
 1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60
 Kylkikulma: 60 astetta

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille

M3 – M12

Korkeus	58 mm
Pituus	418 mm
Leveys	229 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierreleuat 6g M M4	140300 M4
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Käsikierretappisarja M M4	130150 M4
Käsikierretappisarja M M5	130150 M5
Kierreleuat 6g M M10	140300 M10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Käsikierretappisarja M M6	130150 M6
Käsikierretappisarja M M8	130150 M8
Käsikierretappisarja M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierreleuat 6g M M8	140300 M8
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W
Kierreleuat 6g M M5	140300 M5

Kierreleuat 6g M M3	140300 M3
Käsikierretappisarja M M3	130150 M3
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierreleuat 6g M M12	140300 M12
Kierreleuat 6g M M6	140300 M6
Kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1	148410 1
Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12	145605 M3-12
Käsikierretappisarja M M12	130150 M12